

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 9
GTIN	4045197160195
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 143 mm

Kæbebredde b: 19,3 mm

Kæbehøjde h_1 : 5 mm

Ringhøjde h_2 : 7,6 mm

Ring-ØD: 19 mm

Skralde- momentbelastning: 40 Nm

Teknisk beskrivelse

Ringhøjde h_2	7,6 mm
Nøglelængde L	143 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Kæbehøjde h_1	5 mm
Ring-ØD	19 mm
Skralde- momentbelastning	40 Nm
Kæbebredde b	19,3 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle