

ejendals

Kuldebeskyttelsehandsker, par Tegera® 296, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094822 11
GTIN	7392626058156
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 296. Forede kuldebeskyttelsehandsker af fuldnarvet okselæder med **vind- og vandtæt hånddryg**. Den **ekstra lange udførelse** gør handskerne meget velisolerede og behagelige at have på. Inderfor af **Thinsulate®-materiale**. Med forstærkede fingre.

Udførelse reklametekst:

Tegera® 296. Forede kuldebeskyttelsehandsker af fuldnarvet okselæder med **vind- og vandtæt hånddryg**. Den **ekstra lange udførelse** gør handskerne meget velisolerede og behagelige at have på. Inderfor af **Thinsulate®-materiale**. Med forstærkede fingre.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handkestørrelse	11
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Anvendelsesområde	Allround
Norm	EN 511
Længde	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Bæremateriale	Fuldnarvet okselæder
Belægning	Neopren
belægningsvariant	ingen belægning
Farve	hvid / sort
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker