

Honeywell**Nitrilhandsker, par Check & Go C, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094542 10
GTIN	13603835522682
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Check & Go Green PU C. Tætsiddende strikhandsker i **Check & Go**-serien med grøn PU-belægning. Farvekodningen og det store påtrykte bogstav **gør det nemmere for brugere og sikkerhedsrepræsentanter at se den optiske markering** af skærebeskyttelsesniveauet. Handsken er velegnet til arbejde i tørt og let oliekontamineret miljø. Med Dyneema®/Polyamid/Lycra®-garn med høj slidstyrke.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Serie	Check & Go
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
EN 388:2016	4X43C
Bæremateriale	Dyneema®, polyamid
Belægning	PU
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grøn / hvid
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker