

Garant
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 32 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614700 32
GTIN	4045197160119
Artikelklasse	61A

Beskrivelse
Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. **Ring dybt forkrøppet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der griber fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Nøglelængde L: 430 mm

maks. kæbehøjde h₁: 14 mm

maks. ringhøjde h_{2 maks.}: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	430 mm
maks. kæbehøjde h ₁	14 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	21 mm
Ringstilling	15 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle