



Diamant-minifile Korn D126 (middel) universel, Type: 1K



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	529420 1K
GTIN	4007220665879
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er bestrøet ensartet med diamantpulver og galvanisk fikseret. Kortere, mere kompakt form sammenlignet med diamant-nålefile. Skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Til præcis efterbearbejdning med **trykluft-file** (Nr. 079708) eller til manuel brug (quick-relase-skaft nr. 519700).

Bemærk:

Andre udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit med belægning	6,3×1 mm
Formbeskrivelse	flad konisk
Belægningslængde	16 mm
Skaft-Ø	3 mm
Belægning	komplet
Samlet længde	55 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Korn	D126
inkl. fileskaft	nej
Produkttype	Nålefil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		