

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 10
GTIN	4045197160201
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 160 mm

Kæbebredde b: 22 mm

Kæbehøjde h_1 : 5,2 mm

Ringhøjde h_2 : 7,7 mm

Ring-ØD: 20,8 mm

Skralde- momentbelastning: 70 Nm

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	20,8 mm
Skralde- momentbelastning	70 Nm
Nøglelængde L	160 mm
Kæbebredde b	22 mm
Ringhøjde h_2	7,7 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Kæbehøjde h_1	5,2 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------