

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 38mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614800 38     |
| GTIN                | 4045197511867 |
| Artikelklasse       | 61B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.  
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.  
Nøglelængde L: 482 mm  
Kæbebredde b: 76,2 mm  
Kæbehøjde h<sub>1</sub>: 16,6 mm  
Ringhøjde h<sub>2</sub>: 19,6 mm  
Ring-ØD: 65,5 mm  
Skralde- momentbelastning: 1150 Nm

**Teknisk beskrivelse**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kæbehøjde h <sub>1</sub>  | 16,6 mm  |
| Nøglelængde L             | 482 mm   |
| Ring-ØD                   | 65,5 mm  |
| Nøglestørrelse            | 38 mm    |
| Kæbebredde b              | 76,2 mm  |
| Skralde- momentbelastning | 1150 Nm  |
| Ringhøjde h <sub>2</sub>  | 19,6 mm  |
| Nøglestørrelse, mål       | metrisk  |
| Ringstilling              | 0 grader |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Antal tænder            | 72                 |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader           |
| Produktionsmetode       | sænksmedet         |
| Materiale               | Krom-vanadium-stål |
| Overflade               | matforkromet       |
| Produkttype             | Skruenøgle         |