



Universalmåleinstrument i træetui, Type: 30-250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

Let, stabil rørkonstruktion. To målearmsholdere til at holde de forskellige måleindsatser. Fast målearmsholder (uden føringsnot) til grovindstilling kan forskydes på rør. Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion, dermed maksimal præcision. **Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder.** Til berøringsfri indføring i målestilling kan den bevægelige målearm trækkes tilbage. Måleområde kan udvides vilkårligt vha. valgfri forlænger (maks. 3000 mm). Kan anvendes med ethvert måleur eller my-måleur med skaft-Ø 8 mm h6.

Anvendelse:

Universelt måleinstrument til sammenlignende målinger. Til udvendig og indvendig måling på mange forskellige emneformer og til måling af smalle ansatser. Med specialtilbehør til måling af centreringshjul, indstik, noter, svalehaleformer, konusser, fortandinger samt indvendige og udvendige gevind.

Leveringsomfang:

Basisenhed, træetui.

Specialtilbehør:

Måleur eller my-måleur med måleområde 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Målespænd	20 mm
Anvendelsesområde indvendig	30 - 255 mm
Anvendelsesområde udvendig	0 - 220 mm
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	A3
Produkttype	Universalmåler

Services

KalibreringUniversalskydelære Maks. måleområde 600 mm	021400 600
---	------------

Tilbehør

Måleindsats til målearme, stk. Type S	428360 S
Klemmøtrik til 428360, stk. Type K	428358 K
Målearms-par Udladning 50 mm	428350 50
Forlænger til 428300 Længde 150 mm	428320 150
Forlænger til 428300 Længde 500 mm	428320 500