

Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Type: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574495 20
GTIN	4013349528346
Artikelklasse	57L

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebete overflader** med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min⁻¹, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

Teknisk beskrivelse

Arbejdslængde L ₃	70 mm
Passer til borings-Ø	18,1 - 20 mm
Børste-Ø D ₁	22 mm
Skaft-Ø D ₅	4,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besætningsmateriale	Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	180
Anbefalet omdrejningstal	350 - 700 min ⁻¹
Produkttype	Indvendig børste

Tilbehør

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 0,25 l

084205 0,25

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 20 l

084205 20

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 5 l

084205 5