

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved, Nøglestørrelse: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614812 8 |
| GTIN | 4045197160362 |
| Artikelklasse | 61B |

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Kæbehøjde h_1 | 5 mm |
| Ringhøjde h_2 | 7 mm |
| Kæbebredde b | 18 mm |
| Nøglelængde L | 136 mm |
| Nøglestørrelse | 8 mm |
| Ring-ØD | 17,5 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Antal tænder | 72 |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | matforkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |

