

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 11
GTIN	4045197160218
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 168 mm

Kæbebredde b: 24 mm

Kæbehøjde h_1 : 5,3 mm

Ringhøjde h_2 : 8,3 mm

Ring-ØD: 22,5 mm

Skralde- momentbelastning: 80 Nm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	11 mm
Ringhøjde h_2	8,3 mm
Ring-ØD	22,5 mm
Kæbebredde b	24 mm
Nøglelængde L	168 mm
Kæbehøjde h_1	5,3 mm
Skralde- momentbelastning	80 Nm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle