

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved, Nøglestørrelse: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614812 18
GTIN	4045197160461
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	18 mm
Ring-ØD	33,4 mm
Nøglelængde L	239 mm
Kæbehøjde h ₁	8,1 mm
Kæbebredde b	38,6 mm
Ringhøjde h ₂	11,2 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

