

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614812 19
GTIN	4045197160478
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Ringhøjde h ₂	11,5 mm
Kæbehøjde h ₁	8,5 mm
Kæbebredde b	40,3 mm
Ring-ØD	34,5 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Nøglelængde L	250 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 3

614850 3