

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 12
GTIN	4045197160225
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 174 mm

Kæbebredde b: 25,9 mm

Kæbehøjde h₁: 5,8 mm

Ringhøjde h₂: 8,7 mm

Ring-ØD: 23,7 mm

Skralde- momentbelastning: 90 Nm

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	23,7 mm
Kæbehøjde h ₁	5,8 mm
Nøglestørrelse	12 mm
Ringhøjde h ₂	8,7 mm
Kæbebredde b	25,9 mm
Skralde- momentbelastning	90 Nm
Nøglelængde L	174 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle