

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 22
GTIN	4045197160317
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.  
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.  
Nøglelængde L: 286 mm  
Kæbebredde b: 45,7 mm  
Kæbehøjde  $h_1$ : 9,6 mm  
Ringhøjde  $h_2$ : 13 mm  
Ring-ØD: 42 mm  
Skralde- momentbelastning: 410 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Skralde- momentbelastning	410 Nm
Nøglestørrelse	22 mm
Nøglelængde L	286 mm
Kæbehøjde $h_1$	9,6 mm
Ringhøjde $h_2$	13 mm
Ring-ØD	42 mm
Kæbebredde b	45,7 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle