

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614812 10     |
| GTIN                | 4045197160386 |
| Artikelklasse       | 61B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse           | 10 mm              |
| Ringhøjde h <sub>2</sub> | 7,7 mm             |
| Nøglelængde L            | 160 mm             |
| Kæbehøjde h <sub>1</sub> | 5,2 mm             |
| Kæbebredde b             | 22 mm              |
| Ring-ØD                  | 20,8 mm            |
| Nøglestørrelse, mål      | metrisk            |
| Antal tænder             | 72                 |
| Vinkel til fornyet greb  | 5 grader           |
| Produktionsmetode        | sænksmedet         |
| Materiale                | Krom-vanadium-stål |
| Overflade                | matforkromet       |
| Produkttype              | Skruenøgle         |

---

## Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 1

614850 1