

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 24
GTIN	4045197160324
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	325 mm
Nøglestørrelse	24 mm
Ring-ØD	47,1 mm
Ringhøjde h ₂	14,5 mm
Kæbehøjde h ₁	10,2 mm
Kæbebredde b	50,8 mm
Skralde- momentbelastning	500 Nm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle