

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614820 8
GTIN	4045197218735
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ring-ØD	17,5 mm
Nøglestørrelse	8 mm
Kæbehøjde $h_1$	5 mm
Ringhøjde $h_2$	7 mm
Kæbebredde $b$	18 mm
Nøglelængde $L$	136 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle