

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 50
GTIN	4045197511898
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 640 mm
Kæbebredde b: 96 mm
Kæbehøjde h₁: 21 mm
Ringhøjde h₂: 26,5 mm
Ring-ØD: 88 mm
Skralde- momentbelastning: 1700 Nm

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	88 mm
Nøglelængde L	640 mm
Skralde- momentbelastning	1700 Nm
Kæbebredde b	96 mm
Nøglestørrelse	50 mm
Kæbehøjde h ₁	21 mm
Ringhøjde h ₂	26,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle