

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved, Nøglestørrelse: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614812 11
GTIN	4045197160393
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ringhøjde h <sub>2</sub>	8,3 mm
Nøglelængde L	168 mm
Nøglestørrelse	11 mm
Kæbebredde b	24 mm
Ring-ØD	22,5 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	5,3 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

