

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 27
GTIN	4045197286079
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 359 mm
Kæbebredde b: 55,2 mm
Kæbehøjde h₁: 12,5 mm
Ringhøjde h₂: 15 mm
Ring-ØD: 52 mm
Skralde- momentbelastning: 670 Nm

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	52 mm
Nøglelængde L	359 mm
Skralde- momentbelastning	670 Nm
Ringhøjde h ₂	15 mm
Kæbehøjde h ₁	12,5 mm
Nøglestørrelse	27 mm
Kæbebredde b	55,2 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle