

 Mahr

Digital skydelære IP67, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412733 300
GTIN	4059192058302
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne. Uden dybdemål.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Kæbelængde	64 mm
Kalibrering	A1
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleområde	0 - 300 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032