

Garant**Polervalse (filt), Ø 100× 100 mm, Type: SOFT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet placeret **filt**. Mål Ø 100×100 mm, borings-Ø 19 mm med multi-kilenot.

Anvendelse:

Poleropgaver til store overflader med højere fleksibilitet og tilpasning til konturer. Ved efterfølgende anvendelse af den middelhårde og bløde udførelse kan der opnås **meget fine spejlgansoverflader**.

Bemærk:

Filt-polervalser skal anvendes i kombination med **slibe- og poleringspastaer** som f.eks. nr. 552250 / 555740.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddelunderlag	Filt
Hårdhedsgrad	blød
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Borings-Ø	19 mm

Anbefalet omdrejningstal	1900 min ⁻¹
Produkttype	Polervalse

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Stænger med polerepastaUnipol® Farve BLUE	555740 BLUE
Stænger med polerepastaUnipol® Farve WHITE	555740 WHITE
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 280	552250 280
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 150	552250 150