

**Garant****Crimpsystemtang, Hel længde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729611 150
GTIN	4045197891013
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT crimp-systemtang med udskiftelige, certificerbare hoveder

- **Præcis presning med lineært slag**
- **Flere anvendelsesmuligheder og lavere omkostninger i kraft af hurtigskiftesystem uden brug af værktøj**
- **Garanti for konstante gode presseresultater iht. DIN og EN pga. udskifteligt hoved, der er justeret fra fabrikken, samt integreret stop**
- **Kontakten sidder altid korrekt i pressesænken takket være den sikkert arbejdende kontaktpositionering**
- **Ideel til arbejde på svært tilgængelige steder i kraft af lille og praktisk konstruktion.**

Med hurtigskifteholder (skiftesystem uden brug af værktøj).

- **Robust stålenhed med knæledsoverførsel.**
- **Integreret stop.**
- **Mest præcise arbejdsvilkår takket være lineært løft.**

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	150 mm
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

**Tilbehør**

Udskiftelig pressekæbe Type 16	729626 16
Udskiftelig pressekæbe Type 10	729626 10
Udskiftelig pressekæbe Type 2,5	729624 2,5
Udskiftelig pressekæbe Type 1,5	729624 1,5
Udskiftelig pressekæbe Type D	729624 D