

**Garant****Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm<sup>2</sup>****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 729463 16     |
| GTIN                | 4045197891051 |
| Artikelklasse       | 71B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-kompatibel **sekskant-krympning** = pladsbesparende. Crimpform iht. DIN 46228.

Med svingbar positioneringsenhed til mindre tværsnit op til 4 mm<sup>2</sup>, hvilket giver en anvendelsessikker bearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Til ledertværsnit | 0,08 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Hel længde        | 213 mm                    |
| Produkttype       | Crimptang elektromekanisk |