

**Garant****Pressetang til koaksialstik, Til koaksialkabeltype: RG58/71****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729821 RG58/71
GTIN	4045197891099
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stålenhed med knæledsoverførsel. Ben overtrukket med kunststof. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop. Til presning af BNC- og TNC-stikforbindelsesstykker.

**GARANT:** I højfast specialstål. De mest belastede dele er specialejhærdede. Bruneret overflade. Ergonomisk udformede håndtag, skridsikre.

Passer til kabeltype RG: 58; 59; 62; 71

Hel længde: 225 mm

**Teknisk beskrivelse**

Passer til kabeltype RG	58; 59; 62; 71
Hel længde	225 mm
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

**Tilbehør**

Reservefjedersæt 2 dele	729711
-------------------------	--------