

**Garant****Pressetang, Type: F28/95****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729709 F28/95
GTIN	4045197891082
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

**GARANT:** I specialstål. **Ergonomisk formede håndtag, der er bløde og skridsikre.** Optimal presning i kraft af special profil-geometri.

Hel længde: 225 mm

Til ledertværsnit: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Til fladstik: F2,8 / F6,3 / F9,5

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	225 mm
Til ledertværsnit	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Til fladstik	F2,8 / F6,3 / F9,5
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

**Tilbehør**

Presseindsats, par Type F28/95	729713 F28/95
--------------------------------	---------------

Afisolerings- og skæreanvendelsesindsats

729712

Reservefjedersæt 2 dele

729711