


3M**Burre-slibeskive (A) Hookit 255P Huller, 15 stk., Ø 150 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567565 120
GTIN	4046719191758
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

burreslibeskiver med **papirbærelag**. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.

Burre-slibeskive **Hookit 255P** med åben spredning. Korund (A) på C-papirbasis. Perfekt egnet til materialer med stor tendens til tilstopning.

Anvendelse:

På **excenterslibere** med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Maks. omfangshastighed: 40 m/s

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	150 mm
Korn	120
Producentbetegnelse	Hookit 255P
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Antal udsugningshuller	15
Maks. omfangshastighed	40 m/s

Tilbehør

PU-støtteskive Udvendig Ø 150 mm	567885 150
PU-støtteskive med flere huller Holder 5/16 tomme og M8 Udvendig Ø 150 mm	567887 150
PU-støtteskive med flere huller Holder 5/16 tomme og M8 Udvendig Ø 147 mm	567990 147