

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614816 19
GTIN	4045197199218
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	137 mm
Ring-ØD	34,5 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	8,5 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	11,5 mm
Kæbebredde b	40,3 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

---

## Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 3	614850 3
--------------------------------------	----------