

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614816 10
GTIN	4045197198945
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbebredde b	22 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	5,2 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	7,7 mm
Ring-ØD	20,8 mm
Nøglelængde L	94 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

---

## Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------