

**HOLEX****Burrelæssliberondel (A) Huller, 15 stk., Ø 150 mm, Korn: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567796 180
GTIN	4045197890894
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **stabil filmholder**. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

**Fordel:**

- **Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.**
- **Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.**

**Anvendelse:**

Førsteklasses korund-slibekorn (A) universelt anvendelig til grov-, mellem og slutslibning.

Høj kvalitets korund-slibekorn (A), åben spredning. Universelt anvendelig til grov-, mellem og slutslibning.

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	150 mm
Korn	180
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Antal udsugningshuller	15
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

PU-burrelåsslíbeterkenFlere huller Udvendig Ø 150 mm	567887 150
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
PU-burrelåsslíbeterken Udvendig Ø 150 mm	567885 150

