

HOLEX**Flapvalse M14 fiber/ lærred, Ø 100× 50 mm, Kornstørrelsessammenligning: 80CRS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet placerede lameller omkring værktøjets akse. **M14 direkte opspænding.**
Kombination af **slibelærred og fleece.**

Anvendelse:

Fjernelse af ridser, anbringelse af en stregmattering.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Kornstørrelsessammenligning	80
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Gevind	M14

Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	50 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 50 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	30 m/s
Produkttype	Lamelslibevalse, lærred, slidset

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		