

HOLEX**Lamelslibevalse fleece (A) / væv (A), Ø 100× 100 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 80CRS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Standardmål Ø **100×100 mm** eller smal udførelse Ø **100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

Kombination af **slibelærred og fleece**.

Anvendelse:

Sliberesultat ligner det med sibelærred korn-str. 80/120, kan også anvendes til at **fjerne ridser** eller til **mattering**.

Bemærk:

Anvend afstandsrigsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Kornstørrelsessammenligning	80
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		