

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 6 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650035 6
GTIN	4991644301218
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Ø på udgangsside: 10 mm

Længde: 23 mm

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	10 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Længde	23 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3121
Norm	DIN 3129
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale	Krom-molybdæn-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja