

**Koken****IMPACT-sæt, 8 dele, 6-kantede, 3/8 tomme Surface Drive****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650132        |
| GTIN                | 4991644011681 |
| Artikelklasse       | 63R           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

**Leveringsomfang:**

1 topnøgleindsats nr. 650130 af hver: Str. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetholdeskinne 200 mm lang: 1 stk.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Drivfirkant                       | 3/8 tommer                    |
| Drivprofil                        | 6-kant-topnøgle Surface Drive |
| Antal dele                        | 8                             |
| Overflade                         | bruneret                      |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja                            |
| Produkttype                       | Topnøgleindsats               |

## Tilbehør

|  |               |
|--|---------------|
| Forbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X18 mm                     | 650900 2,5X18 |
| Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker,10 dele Type 1 | 650790 1      |
| Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm                                     | 650800 18     |
| Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker,10 dele Type 2 | 650790 2      |
| Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm                                     | 650800 22     |
| Forbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X14 mm                     | 650900 2,5X14 |
| Udtrækker til sikringsklemmer  | 650785        |