



Momenttestapparat til momentnøgler „Smarttjek“, Maks. moment: 800 Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654650 800
GTIN	4018754273034
Artikelklasse	63B

Beskrivelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stønkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof.

3 anvendelsestilstande:

- **Medløbende visning (Track)**
- **Knækpunktregistrering (First-Peak)**
- **Spidsværdi visning (Peak-Hold)**

Måleenheder: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling af **moment-skrue trækere og -nøgler** med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, i stabil kunststofkuffert.

Kalibrering: O4

Målenøjagtighed, moment: ± 1 %

Måleområde: 80 - 800 Nm

Displayenhed, bredde: 120 mm

Displayenhed, højde: 124 mm

Displayenhed, dybde: 167 mm

Vægt: 5,69 kg

Firkantholder: 3/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	800 Nm
Måleområde	80 - 800 Nm
Displayenhed, bredde	120 mm
Vægt	5,69 kg
Displayenhed, dybde	167 mm
Displayenhed, højde	124 mm
Firkantholder	3/4 tommer
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4

Services

Kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	018860 1000/2
DAkKS-kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	018840 1000/2