



Momenttestapparat til momentskruetrækker „Smarttek“, Maks. moment: 10 Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654655 10
GTIN	4018754272990
Artikelklasse	63B

Beskrivelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stænkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof.

3 anvendelsestilstande:

- **Medløbende visning (Track)**
- **Knæpunktregistrering (First-Peak)**
- **Spidsværdi visning (Peak-Hold)**

Måleenheder: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling af **moment-skruetrækkere og -nøgle** med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, i stabil kunststofkuffert.

Kalibrering: O4

Målenøjagtighed, moment: ± 1 %

Måleområde: 1 - 10 Nm

Displayenhed, bredde: 120 mm

Displayenhed, højde: 124 mm
Displayenhed, dybde: 167 mm
Vægt: 5,21 kg
Firkantholder: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Displayenhed, bredde	120 mm
Maks. moment	10 Nm
Måleområde	1 - 10 Nm
Displayenhed, dybde	167 mm
Firkantholder	1/4 tommer
Displayenhed, højde	124 mm
Vægt	5,21 kg
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4

Services

Kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	018860 400/2
--	--------------