

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614812 17
GTIN	4045197160454
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde h_1	7,9 mm
Nøglelængde L	233 mm
Kæbebredde b	36,6 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Ringhøjde h_2	10,9 mm
Ring-ØD	33,3 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle

