



## Elektrikerskruetrækker-sæt til Torx®, Classic isoleret, Antal skruetrækkere: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625756 7
GTIN	7610733064175
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag

**Kraftskaft** med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

#### Indhold:

1 skruetrækker nr. 625754 af hver: Str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

### Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	7
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Skruetrækkere

### Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX10	625754 TX10
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX30	625754 TX30
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX8	625754 TX8
Skruholder Type 2	666425 2
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX20	625754 TX20
Skruholder Type 3	666425 3
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX15	625754 TX15
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX25	625754 TX25
Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classicisoleret Torx®-profil TX9	625754 TX9