

**HOLEX****12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642120 20
GTIN	4045197164131
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tomlestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Teknisk beskrivelse**

Længde	39 mm
Ø på udgangsside	27,8 mm
Nøglestørrelse	20 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats