

HOLEX**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642120 14
GTIN	4045197164070
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tomlestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Længde	38 mm
Ø på udgangsside	20,4 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats