

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614820 27
GTIN	4045197553270
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbehøjde $h_1$	12,5 mm
Kæbebredde $b$	55,2 mm
Ringhøjde $h_2$	15 mm
Nøglelængde $L$	359 mm
Ring-ØD	52 mm
Nøglestørrelse	27 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle