



Ergo Profi-nedstryger 325 med bimetalklinge 24 tænder



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	580600
GTIN	7311518214852
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

Enestående BAHCO Ergo-nedstryger med maksimal klingspænding (over 1000 N og 100 kp). Ergonomisk konstruktion, der gør arbejdet mindre trættende. Simpel **fjederunderstøttet klingelopspænding** giver hurtigt klingskift **med automatisk opspænding**. Alternativ opspændingsvinkel på 55° til plansnit. Samlet længde 400 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indeni for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive SANDFLEX® bimetalhåndsavklinge nr. 582900.

Klingelængde: 300 mm

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Samlet længde	400 mm
Klingelængde	300 mm
Klingspænding op til	1000 N

alternativ savklingeinkel	55 grader
Produkttype	Nedstryger

Tilbehør

Håndsavklinge, enkeltsidet SANDFLEX®, bimetall	582850
Håndsavklinge, enkeltsidet SANDFLEX®, bimetall	582920
Håndsavklinge, enkeltsidet SANDFLEX®, bimetall	582900