

Garant**Dobbelt skralderingnøgle, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 14X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, i begge ender med meget letgående, stabile ringskralder. Reverserbar til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Hel længde L	190 mm
maks. ringhøjde h ₂	9,4 mm
Nøglestørrelse ₂	15 mm
Maks. ring-Ø D2	32,6 mm
maks. ringhøjde h ₁	9,4 mm
Maks. ring-Ø D1	28,3 mm
Nøglestørrelse ₁	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal tænder	5
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle