

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 1tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614825 1
GTIN	4045197331298
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde h_1	10,2 mm
Nøglestørrelse	1 tommer
Kæbebredde b	50,8 mm
Ringhøjde h_2	14,5 mm
Nøglelængde L	325 mm
Ring-ØD	47,1 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle