

**SANDFLEX® mini-grensav med 2 savklinger (træ / metal)****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 580950 |
| GTIN | 7311518044558 |
| Artikelklasse | 58Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Oval ramme af stabilt stålør, med knobbeskyttelse. Komplet med savklinge til træ og bimetalklinge. Kan ligge i enhver værktøjskasse.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs for metalbearbejdning.

Anvendelse:

Universel til savning af træ, metal (se nr. 582500– 582970) og ved anvendelse af HM-savkabel nr. 582990, også til savning af fliser, kakler, tegl, støbejern osv. Samlet længde kun 300 mm.

Bemærk:

Ekstra savklinge til træ findes under nr. 582985.

Klingelængde: 300 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------|
| Samlet længde | 300 mm |
| Klingelængde | 300 mm |
| Antal savklinger | 2 |
| Produkttype | Nedstryger |

Tilbehør

| | |
|---|--------|
| Håndsavklinge, enkeltsidetSANDFLEX®, bimetall | 582900 |
| Hårdmetalsavtråd til fliser, kakler, tegl, støbejern osv. | 582990 |
| Håndsavklinge, enkeltsidetBimetall progressiv | 582500 |
| Håndsavklinge, enkeltsidetBimetall | 582950 |
| Håndsavklinge, enkeltsidetSANDFLEX®, bimetall | 582850 |
| Håndsavklinge, enkeltsidetBimetall | 582970 |
| Håndsavklinge, enkeltsidettill træ | 582985 |
| Håndsavklinge, enkeltsidetSANDFLEX®, bimetall | 582920 |