

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 3/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614825 3/8
GTIN	4045197331229
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	160 mm
Ring-ØD	20,8 mm
Nøglestørrelse	3/8 tommer
Ringhøjde h ₂	7,7 mm
Kæbehøjde h ₁	5,2 mm
Kæbebredde b	22 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle