

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste Ståltråd, glat, Børste-Ø: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	578000 75
GTIN	4017359026571
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af glat ståltråd, samlet længde 160 mm. Børstefladens længde 100 mm med påpresset 1/2 tomme Whitworth-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere.
Anvend gevindadapter nr. 578005 til maskinel brug (kun højreløb).

Passer til:

Indv. rør-Ø [tommer]: 3 tommer

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	75 mm
Produkttype	Rørbørste

Tilbehør

Gevindadapter til rørbørste nr. 578000skaft-Ø 6 mm	578005
Forlængelse til rørbørste nr. 578000	578010