

**JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614870 10     |
| GTIN                | 4013288165268 |
| Artikelklasse       | 63F           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Nøglestørrelse           | 10 mm      |
| Nøglelængde L            | 159 mm     |
| Ring-ØD                  | 21 mm      |
| Kæbehøjde h <sub>1</sub> | 5,5 mm     |
| Ringhøjde h <sub>2</sub> | 7,2 mm     |
| Kæbebredde b             | 22 mm      |
| Nøglestørrelse, mål      | metrisk    |
| Producentbetegnelse      | 6000 Joker |
| Ringstilling             | 0 grader   |
| Antal tænder             | 80         |
| Vinkel til fornyet greb  | 4,5 grader |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Produktionsmetode    | sænksmedet         |
| Materiale            | Krom-mylobdæn-stål |
| Overflade            | matforkromet       |
| Skralde, reverserbar | nej                |
| Produkttype          | Skruenøgle         |

---

## Tilbehør

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Adapter til skralderingsnøgle Type 1 | 614850 1 |
|--------------------------------------|----------|