

**JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614870 11
GTIN	4013288212610
Artikelklasse	63F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ringhøjde $h_2$	7,5 mm
Kæbehøjde $h_1$	6,3 mm
Nøglelængde L	165 mm
Nøglestørrelse	11 mm
Ring-ØD	22 mm
Kæbebredde b	25 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	6000 Joker
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle